

## Радиокнопка вызова MP-413W6

Этикетка  
(01/18)


### Назначение

Радиокнопка вызова MP-413W6 предназначена для работы в составе различных систем вызова персонала (системы вызова персонала для инвалидов и др.) и служит для подачи вызова по радиоканалу на радиоприемник MP-821W2, радиоконтроллер MP-210W1 или непосредственно на радиопейджер MP-801H2, которые имеют возможность запоминания произвольного кода кнопки.

### Технические характеристики

Радиокнопка вызова MP-413W6 выполнена в виде прямоугольной таблички из ПВХ с нанесенной пиктограммой. Материал корпуса обеспечивает пыле- и влагостойкость конструкции, соответствующие группе IP44. В нижней части корпуса установлена влагостойкая кнопка красного цвета. Кроме того, на ней имеется светодиод, который обеспечивает индикацию посылки вызова. Внутри корпуса расположена электронная плата с 2-мя держателями батарей питания CR2032. Элементы питания включены в буферном режиме, что позволяет сохранять работоспособность, даже при выходе из строя одного элемента. В радиокнопке установлены тестовые батареи питания, которые после монтажа необходимо заменить на новые. Также на плате имеется DIP-переключатель, с помощью которого можно изменять отображаемый тип вызова на радиопейджере (см. инструкцию на радиопейджер). Радиокнопка предназначена для накладного монтажа. Радиокнопка работает в нелицензируемом диапазоне 433 МГц. На лицевой панели имеется влагозащищенная кнопка и светодиодный индикатор, которые подключаются к плате с помощью проводов с разъемами.

На рисунке показана плата радиокнопки MP-413W6.



Количество каналов – 1  
Радиочастота - 433,92 МГц  
Формат передачи – ООК, фиксированный код  
Выходная мощность передатчика – 10 мВт  
Длительность работы одного комплекта батарей, мес. - ≈ 3  
Дальность действия – до 100 м (в зависимости от условий)  
Питание – 2 элемента CR2032  
Диапазон номеров системы – от 1 до 32  
Диапазон номеров палаты (помещения) – от 1 до 32  
Диапазон номеров кнопки – от 1 до 32  
Группа защиты – IP44  
Габариты - 135x210x20(33 с учетом высоты кнопки) мм  
Рабочая температура при влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении – от -20 до +45 °С  
Срок службы - не менее 5 лет.

### Комплектность

MP-413W6, шт.	1
Элемент питания CR2032, шт.	2
Комплект шурупов и дюбелей, шт.	1
Документация, шт.	1
Упаковка, шт.	1

### Установка

Радиокнопка вызова устанавливается с использованием накладного монтажа.

Для установки радиокнопки вызова необходимо отвинтить 4 винта на лицевой стороне кнопки, снять крышку кнопки, наметить места для сверления отверстий для крепежа. После установки крепежа необходимо установить крышку на место.

При поставке в составе комплекта радиокнопка, как правило, уже запрограммирована в память приемника и готова к работе. Порядок программирования радиокнопки в память приемника (радиоконтроллера) подробно описывается в инструкции на приемник (контроллер).

Для установки батареи питания необходимо снять верхнюю крышку и вставить 2 литиевых элемента CR2032 в батарейные держатели соблюдая полярность («+» сверху). Для извлечения элемента питания следует отвести металлическую защелку и вынуть элемент питания. При необходимости, установить разъемы кнопки и светодиода на место. Закрывать верхнюю крышку и притянуть ее винтами к корпусу.

При выборе места установки желательно учитывать наличие капитальных стен с металлическим армированием между радиокнопкой вызова МР-413W6 и приемником, которое препятствует прохождению радиосигнала. Чем меньше препятствий между приемником и передатчиком и чем ниже уровень помех, тем выше устойчивость и дальность передачи радиосигнала.

Не рекомендуется устанавливать радиокнопку вызова на металлическую поверхность или рядом с массивными металлическими предметами, а также в непосредственной близости к электроустановкам и элементам электропроводки. В этом случае дальность действия может существенно сократиться.

#### **Порядок работы**

Для подачи вызова необходимо нажать кнопку вызова на лицевой панели, при этом однократно мигнет красный светодиод на лицевой поверхности. Это означает, что передается посылка вызова. После приема вызова приемник включает индикацию на лампах, табло отображения и звуковой сигнал (см. общее руководство на систему).

#### **Правила хранения**

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

#### **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами. Гарантия на элементы питания не распространяется.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, строение 1, офис №22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: [info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru), [www.telsi.ru](http://www.telsi.ru), ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**МР-413W6**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Тел/факс.(495)120-48-88 , [info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru), [www.telsi.ru](http://www.telsi.ru)

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)